

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 160, Stezni \varnothing D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302310 16
GTIN	4045197288738
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

\varnothing D ₂	27 mm
Stezni \varnothing D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski \varnothing D	34 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16