

Garant
Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 160, Stezni \varnothing D1: 18mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302310 18
GTIN	4045197288745
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
\varnothing D ₂	33 mm
Stezni \varnothing D ₁	18 mm
Vanjski \varnothing D	41 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stežni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22