

Garant
Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 200, Stezni \varnothing D1: 10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302355 10
GTIN	4045197288806
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
\varnothing D ₂	24 mm
Stezni \varnothing D ₁	10 mm
Vanjski \varnothing D	31,4 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm

302414 32/10

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen
prikladno za strmi konus 50

308720 50

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/10 mm

302412 25/10

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm

302410 32/10

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
50

308610 50

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni \varnothing 6-12 mm

354240 6-12

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm

302416 32/10

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm

302412 32/10

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 50

308615 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/10 mm

302410 25/10

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50