

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava 3°, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302356 10
GTIN	4045197480064
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).

**Upotreba:**

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806. ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835. termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4. Termostezni uređaji br. 354210 – 304450.

**Napomena:**

Nije moguće podešavanje duljine!

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40