

## duMONT

**Garnitura igli za provlačenje HSS, kompletna u drvenoj kutiji za dosjed JS9, tip: 4-8**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290400 4-8
GTIN	662600444983
Razred artikla	29J

### Opis

#### Izvedba:

Asortiman od igli za provlačenje **HSS** br. 290405 uključuje neophodan podložni lim br. 290410 i čahure za vođenje br. 290415. Isporuka u visoko vrijednoj i stabilnoj drvenoj kutiji za sigurno i pregledno spremanje.

#### Sadržaj:

po 1 igla za provlačenje 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

po 1 čahura za vođenje 290415: Tip B1:

12; 14; 15; 16;

Tip C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

#### Napomena:

- **Dosjedi P9 i H9 za 15% veću cijenu dostupni kod proizvođača.**
- **Garnitura igala za provlačenje za jedan provrt isporučiva na upit.**
- **STROJ ZA PROVLAČENJE** pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).

### Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		

## Pribor

Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 28C1 mm	290415 28C1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 18C1 mm	290415 18C1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 6C1	290405 6C1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 22C1 mm	290415 22C1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 24C1 mm	290415 24C1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 30C1 mm	290415 30C1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 16B1 mm	290415 16B1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 14B1 mm	290415 14B1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 19C1 mm	290415 19C1

Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 8C1	290405 8C1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 20C1 mm	290415 20C1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 5B1	290405 5B1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 25C1 mm	290415 25C1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 15B1 mm	290415 15B1
Čahura za vođenjeza provrt H7 kutije Ø 12B1 mm	290415 12B1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 4B1	290405 4B1