

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava 3°, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302356 12
GTIN	4045197480071
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).

**Upotreba:**

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806. ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835. termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4. Termostezni uređaji br. 354210 – 304450.

**Napomena:**

Nije moguće podešavanje duljine!

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1