

**duMONT****Garnitura igli za provlačenje HSS, kompletna u drvenoj kutiji za dosjed JS9, tip: 10-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290400 10-14
GTIN	662600444990
Razred artikla	29J

**Opis****Izvedba:**

Asortiman od igli za provlačenje **HSS** br. 290405 uključuje neophodan podložni lim br. 290410 i čahure za vođenje br. 290415. Isporuka u visoko vrijednoj i stabilnoj drvenoj kutiji za sigurno i pregledno spremanje.

**Sadržaj:**

po 1 igla za provlačenje 290405: 10D1; 12D1; 14D1

po 1 čahura za vođenje 290415: Tip D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

**Napomena:**

- **Dosjedi P9 i H9 za 15% veću cijenu dostupni kod proizvođača.**
- **Garnitura igala za provlačenje za jedan provrt isporučiva na upit.**
- **STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).**

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		

## Pribor

Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 36D1 mm	290415 36D1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 40D1 mm	290415 40D1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 50D1 mm	290415 50D1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 45D1 mm	290415 45D1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 12D1	290405 12D1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 38D1 mm	290415 38D1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 32D1 mm	290415 32D1
Čahura za vođenježa provrt H7 kutije Ø 35D1 mm	290415 35D1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 10D1	290405 10D1
Igla za provlačenje HSSza dosjed JS9 tip 14D1	290405 14D1

