

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 160, Stezni  $\varnothing$  D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302310 25
GTIN	4045197288769
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	44 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	25 mm
Vanjski $\varnothing$ D	53 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32