

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 200, Stezni  $\varnothing$  D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302355 14
GTIN	4045197288820
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ D <sub>2</sub>	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	14 mm
Vanjski $\varnothing$ D	34 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
	302412 32/14

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine  $\emptyset$   
d /  $\emptyset$  D1 32/14 mm

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu  
kratkog konusa 50

308830 50