

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 200, Stezni \varnothing D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302355 16
GTIN	4045197288837
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

\varnothing D ₂	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Stezni \varnothing D ₁	16 mm
Vanjski \varnothing D	34 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
	302410 32/16

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 Ø d / Ø D1 32/16 mm

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 Ø d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Rashladna jedinica tip CU1

354215 CU1

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen
 prikladno za strmi konus 50

308720 50

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za
 strmi konus 50

308615 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50