

Garant**Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 50 A = 120, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302342 12
GTIN	4045197505378
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

Upotreba:

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	33,9 mm
Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50