

**Garant**
**Stezna glava MicroClamp cilindrična, L = 80, Cilindrična drška, tip: 0,2-3**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Razred artikla	31H

**Opis**
**Izvedba:**

- **Za desni i lijevi smijer vrtnje.**
- **Koncentričnost  $\leq 0,005$  mm.**
- **Prenosivi okretni moment 7 Nm.**
- **Dopušten broj okretaja 60000 1/min.**
- **Bočno stezanje.**
- **Dozvoljeni moment stezanja 2 Nm.**
- **Raspon stezanja 0,2 – 3,4 mm.**

**Dio isporuke:**

Uključujući stezni ključ s t ručicom vel. 2.

**Tehnički opis**

Stezni raspon $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
$\varnothing$ drške d	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Vanjski $\varnothing D$	19 mm
Tolerancija drške	h6
Prihvat	Cilindrična drška
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Mikrobušaća glava

