



Produžetak za hidrauličke stezne glave, L = 150 mm, drška Ø d / Stezni Ø D1: 20/12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

S aksijalnim podešavanjem duljine. Fleksibilan zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

Prikladno za hidraulične stezne glave i za stezne glave s čahurama.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø drške d	20 mm
L ₁	46 mm
Putanja V	10 mm
Navoj M	M 10×1
Stezni Ø D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Ukupna duljina	150 mm
Atribut imena proizvoda	L = 150 mm
Vrsta proizvoda	Dodatna oprema za hidrauličku steznu glavu

Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302140 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302140 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302140 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302135 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302135 5