

**Produžetak za hidrauličke stezne glave, L = 150 mm, drška Ø d / Stezni Ø D1: 20/20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

S aksijalnim podešavanjem duljine. Fleksibilan zahvaljujući uporabi redukcijских čahura.

Upotreba:

Prikladno za hidraulične stezne glave i za stezne glave s čahurama.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Putanja V	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø drške d	20 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Navoj M	M16×1
Vanjski Ø D	31,5 mm
Ukupna duljina	150 mm
Atribut imena proizvoda	L = 150 mm
Vrsta proizvoda	Dodatna oprema za hidrauličku steznu glavu

Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
	302160 12

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm

302155 10

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm

302155 8