

**Produžetak za hidrauličke stezne glave, L = 150 mm, drška Ø d / Stezni Ø D1:  
32/20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

S aksijalnim podešavanjem duljine. Fleksibilan zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

**Upotreba:**

Prikladno za hidraulične stezne glave i za stezne glave s čahurama.

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

Navoj M	M16×1
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Ø drške d	32 mm
Putanja V	10 mm
L <sub>1</sub>	51 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vanjski Ø D	31,5 mm
Ukupna duljina	150 mm
Atribut imena proizvoda	L = 150 mm
Vrsta proizvoda	Dodatna oprema za hidrauličku steznu glavu

**Pribor**

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302175 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 18 mm	302175 18
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 25 mm	302175 25
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302180 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302180 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302175 14
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 18 mm	302180 18
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302180 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302175 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302180 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 20 mm	302180 20
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302175 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302180 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302175 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 20 mm	302175 20
	302180 14

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 25 mm

302180 25

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm

302175 8