

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 85/S5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Razred artikla	21V

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GPCT S5010.
Veličina pločice	5 mm
Udaljenost vrha od osi	6,4 mm
ISO kod držača	E08K SGLPR/LS5
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	10,72 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 6
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	7,49 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6	269028 6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500