

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 85/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	8,15 mm
ISO kod držača	E10K SGLCR/L06
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	13,54 mm
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 11 GCCT 06020.
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	9,5 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 11	269028 11
Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200