

Garant

Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 65/S5mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Širina vrata L_4	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 6
Veličina pločice	5 mm
Duljina glave L_1	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GPCT S5010.
ISO kod držača	AH0712H SGLPR/LS5
Minimalni \varnothing prebušenja D_{min}	9,15 mm
Udaljenost vrha od osi	5,6 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	11,15 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6	269028 6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500