

Garant

Držač za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 50/07mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 12
Udaljenost vrha od osi	3,71 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TDAT 07010.
Veličina pločice	7 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	7,06 mm
ISO kod držača	AH06X STLDR/L07
Ukupna duljina L	75 mm
Stezna visina L_2	5,54 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12

269028 12

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500