

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje VHM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 75/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 12
Udaljenost vrha od osi	3,71 mm
ISO kod držača	E06J STLDR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TDAT 07010.
Veličina pločice	7 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušnja $D_{min}$	7,06 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Stezna visina $L_2$	5,54 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12	269028 12
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500