

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 100/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E12M SGLCR/L06
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 11
Udaljenost vrha od osi	9,15 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	15,52 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GCCT 06020.
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina $L_2$	11,33 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje od čelika

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 11	269028 11
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200