

Garant

Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 66/S5mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268722 66/S5 |
| GTIN | 4045197545800 |
| Razred artikla | 21V |

Tehnički opis

| | |
|---|-------------------|
| Udaljenost vrha od osi | 6,4 mm |
| Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} | 10,72 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 6 |
| Duljina glave L_1 | 32 mm |
| Širina vrata L_4 | 8 mm |
| Veličina pločice | 5 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | GPCT S5010. |
| ISO kod držača | AH0812H SGLPR/LS5 |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Stezna visina L_2 | 11,15 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| \varnothing drške D_5 | 12 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5xD |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|--------------------|--|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje od čelika |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6 | 269028 6 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6 | 674248 TX6 |
| Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |