

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 66/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TDAT 07010.
Udaljenost vrha od osi	4,8 mm
ISO kod držača	AH08H STLDR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 12
Veličina pločice	7 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	9,14 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina $L_2$	7,49 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12

269028 12

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500