

Garant**Držać za unutarnje tokarenje VHM, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 60/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Veličina pločice	4 mm
ISO kod držača	E04G SCLDR/LS4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	4,57 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Stezna visina L_2	3,58 mm
Kut rezne oštrice κ	97 stupanj
\varnothing drške D_s	4 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10	269028 10
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200