

Garant**Držać za unutarnje tokarenje VHM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 85/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	4,8 mm
ISO kod držača	E08K STLDR/L07
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	9,14 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 12 TDAT 07010.
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	7,49 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12	269028 12
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500