

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje HSS, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 65/S5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

Minimalni $\varnothing$ prebušenja $D_{min}$	10,72 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 6
ISO kod držača	AH0812H SGSPR/LS5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GPCT S5010.
Veličina pločice	5 mm
Duljina glave $L_1$	32 mm
Udaljenost vrha od osi	6,4 mm
Širina vrata $L_4$	8 mm
Ukupna duljina $L$	100 mm
Stezna visina $L_2$	11,15 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
$\varnothing$ drške $D_5$	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6	269028 6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500