

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 50/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 12
Udaljenost vrha od osi	3,71 mm
ISO kod držača	AH06X STLDR/L07
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	7,06 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TDAT 07010.
Ukupna duljina L	75 mm
Stezna visina $L_2$	5,54 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12

269028 12

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500