

**ER pritezna kliješta s brtvom i rashladnim kanalom, ER 16, nazivni stezni Ø d: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308924 3
GTIN	4069515023900
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno. Polirano.
Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	425 E
Vanjski Ø D	16,7 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čahura