

**duMONT****Igla za provlačenje HSS za dosjed JS9, tip: 5B1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290420 5B1
GTIN	662600555122
Razred artikla	29J

**Opis****Izvedba:**

**Vel. 4B1 do 8C1 dodatno s lomačem bridova od 45°.** Za istovremeno poravnanje oštarih kutova utora.

**Upotreba:**

Za učinkovitu izradu utora za klin prema DIN 6885 u jednom prolazu.

**Napomena:**

- **Za vel. 2A upotrebljavajte br. 290405 2A.**
- **Dosjedi P9 i H9 isporučivi na upit.**
- **Nakon 1/3 i 2/3 prolaza kratko podignite iglu za provlačenje – nazubljena igla poravnava se sama.**

Rezni materijal: HSS

Duljina igle: 273 mm

širina utora za pero: 5 mm

dubina utora za pero: 2,3 mm

za Ø bušenja prema DIN 3570: 12 - 17 mm

Duljina prostora u čeliku: 8 - 40 mm

potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora: 600 kg

**Tehnički opis**

dubina utora za pero	2,3 mm
za Ø bušenja prema DIN 3570	12 - 17 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	600 kg
Duljina igle	273 mm
širina utora za pero	5 mm
Širina leđa	6,46 mm
Duljina prostora u čeliku	8 - 40 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		

