

**ER pritezna kliješta, ER 25, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308963 6
GTIN	4069515024303
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

Stezna kliješta ER16, ER25 i ER32 bez brtvila dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima.

Tehnički opis

Prihvat	ER 25
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	430 E
Vanjski Ø D	26 mm
Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čahura