

Garant

Držać za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 66/S5mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	6,4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 6
Duljina glave L ₁	32 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GPCT S5010.
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	10,72 mm
Veličina pločice	5 mm
ISO kod držača	AH0812H SGLPR/LS5
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L ₂	11,15 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D ₅	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6	269028 6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500