

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 66/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Razred artikla	21V

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TDAT 07010.
Udaljenost vrha od osi	4,8 mm
Veličina pločice	7 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	9,14 mm
ISO kod držača	AH08H STLDLDR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 12
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	7,49 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12

269028 12

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500