

**ER pritezna kliješta s brtvom i rashladnim kanalom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309004 3
GTIN	4069515025355
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno. Polirano.
Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Prihvat	ER 32
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	469 E
Vanjski Ø D	32,7 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čahura