



## LED-EX džepna svjetiljka s baterijama, tip: 4AAZOOM



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Džepna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.

**LED svjetiljke odličnih radnih značajki** otporne su na udarce, prašinu i vodu.

**S LED tehnologijom reflektora. LED svjetiljka za ruku i kacigu s funkcijom zumiranja.**

Svjetlosna zraka može se usmjeriti (svjetlosni stožac 16° – 33°). Patentirani optički sustav.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

### Tehnički opis

Trajanje osvjetljenja	8 h
Broj sadržanih baterija	4
Boja kućište	žuta
Ø glave	35 mm
Jakost svjetlosti	130 - 165 lm
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20
Tip baterije	Mignon, AA
Težina	176 g
IP-klasa zaštite	IP 67

Ukupna duljina	170 mm
Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
Širina osvjetljenja	100 m
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081553 LR6
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR6	081559 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081554 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081552 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6