

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 75/S5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268732 75/S5 |
| GTIN | 4045197545831 |
| Razred artikla | 21V |

Tehnički opis

| | |
|---|--|
| Veličina pločice | 5 mm |
| ISO kod držača | E06J SGLPR/LS5 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | GPCT S5010. |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 6 |
| Udaljenost vrha od osi | 5,6 mm |
| Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} | 9,15 mm |
| Ukupna duljina L | 110 mm |
| Stezna visina L_2 | 5,54 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| \varnothing drške D_s | 6 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 8xD |
| Rezni materijal | HM |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držać za unutarnje tokarenje od čelika |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6 | 674248 TX6 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6 | 269028 6 |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |