

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje HM, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 85/S5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E08K SGLPR/LS5
Minimalni $\varnothing$ predbušnja $D_{min}$	10,72 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GPCT S5010.
Udaljenost vrha od osi	6,4 mm
Veličina pločice	5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 6
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	7,49 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

---

**Pribor**

---

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

---

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6

269028 6

---

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500

---