

Garant**Držač za unutarnje tokarenje VHM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 65/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Veličina pločice	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	5,94 mm
ISO kod držača	E05H SCLDR/LS4
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	4,6 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	5 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10

269028 10

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200