

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje VHM, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 75/07mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 268822 75/07  |
| GTIN           | 4045197562647 |
| Razred artikla | 21V           |

**Tehnički opis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 12                    |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | TDAT 07010.                  |
| Veličina pločice                             | 7 mm                         |
| Udaljenost vrha od osi                       | 3,71 mm                      |
| ISO kod držača                               | E06J STLDR/L07               |
| Minimalni $\varnothing$ predbušnja $D_{min}$ | 7,06 mm                      |
| Ukupna duljina L                             | 110 mm                       |
| Stezna visina $L_2$                          | 5,54 mm                      |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                   | 95 stupanj                   |
| $\varnothing$ drške $D_s$                    | 6 mm                         |
| Standard                                     | Norma proizvođača            |
| Primjena                                     | desno                        |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 8xD                          |
| Rezni materijal                              | HM                           |
| Unutarnje hlađenje                           | da                           |
| Primjena                                     | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda                              | Držać za unutarnje tokarenje |

---

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12  | 269028 12  |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6                               | 674248 TX6 |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |