

Garant
Držać za unutarnje tokarenje HM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 75/S5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Razred artikla	21V

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GPCT S5010.
Veličina pločice	5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	9,15 mm
Udaljenost vrha od osi	5,6 mm
ISO kod držača	E06J SGLPR/LS5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 6
Ukupna duljina L	110 mm
Stezna visina L_2	5,54 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6	269028 6
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500