

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje VHM, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 85/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	4,8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TDAT 07010.
Veličina pločice	7 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	9,14 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 12
ISO kod držača	E08K STLDR/L07
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	7,49 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 12	269028 12
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500