

**Garant**

**Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302412 25/12
GTIN	4045197435989
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

S vijkom za namještanje duljine, **kratak**.

**Upotreba:**

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

**Napomena:**

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnički opis**

Ø rupe D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Ø drške d	25 mm
Ukupna duljina	160 mm
Atribut imena proizvoda	L = 160 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak