

AEG

Udarni odvijač, baterijski udarni odvijač



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.

- **Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.**
- **Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.**
- **Višestepeno podešavanje jesteznog momenta i stezna glava koja se može skinuti.**

Sub-Compact bušilica-odvijač, za vrhunsku korisničku produktivnost i ergonomiju. Prikladno za upotrebu u uskim prostorima.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073841 – 073848.

Tehnički opis

Kapacitet baterije	2 Ah
Težina	1,4 kg

List s podacima

maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
maksimalan mehanički okretni moment	32 Nm
Pakiranje	Transportni kovčeg
oznaka proizvođača	BSB 18SBL2-202C
tipična uporaba	Heavy Duty
Napon baterije	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip AS 18 V
Konstrukcija motora	bez četkica
Broj sadržanih baterija	2
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1750 min^{-1}
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalan okretni moment tvrdo	65 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač