

LOCTITE**Brtvena nit za navoje, 160 m, oznaka proizvođača: 55****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083312 55
GTIN	4002872013986
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtnje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

Brtvena nit koja ne otvrdnjuje, trenutačno brtvljenje, odobrili DVGW / KTW, WRC.

Upotreba:

Brtvena nit za navoj za plastike i metale u području grijanja i sanitarija.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 55
za veličine navoja col	4 col
za veličine navoja M do	M110

Temperatura na području primjene	-55 - 130 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	59 mjesec
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Metal
Duljina	160 m
Boja	bijela
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Kemijska baza	PA multifilament
Osobina	bez stvrđivanja
Razred čvrstoće	nisko čvrsta
Atribut imena proizvoda	160 m
Vrsta proizvoda	Brtena vrpca