


Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A, s provrtom, prikladan za strmi konus: 30

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308613 30
GTIN	4069515028752
Razred artikla	32Z

Opis
Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Tehnički opis

navoj M	M12
Ukupna duljina	44 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 30
Ø glave d ₁	13 mm
prikladno za strmi konus	30
L ₁	24 mm

List s podacima

Ø vijenca D	17 mm
Kut A	15 stupanj
maksimalni pritezni moment	20 Nm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	Pritezni svornjak