



Stezna glava za OZ čahure, SK 40, Stezni raspon: 2-25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Stezna matica s kugličnim ležajem.

Upotreba:

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u OZ steznim čahurama prema ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ stezna čahura br. 309540 – 309560, garnitura br. 309562 (tip 462 E) za vel. 2 – 25, C ključevi br. 628400.

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 25 mm
Rezervna stezna matica br. 309670	2 - 25
Navoj M	M16
Duljina izboja A-dimenzija	66 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	58/62
Ukupna duljina	159 mm
Vanjski Ø D	60 mm
Stezni Ø D ₁	2-25 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 2080

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 12 mm	309550 12
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 18 mm	309550 18
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
C ključs kljunom za vanjski Ø matice 58/62 mm	628400 58/62
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 16 mm	309550 16
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 24 mm	309550 24
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 23 mm	309550 23
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 5 mm	309550 5
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 21 mm	309550 21
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 11 mm	309550 11
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 15 mm	309550 15
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 13 mm	309550 13
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 22 mm	309550 22
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 6 mm	309550 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 10 mm	309550 10
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 8 mm	309550 8
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 14 mm	309550 14
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 7 mm	309550 7
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
OZ stezna matica Stezno područje stezne glave 2-25 mm	309670 2-25
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 19 mm	309550 19
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 25 mm	309550 25
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 9 mm	309550 9
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4 mm	309550 4
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 20 mm	309550 20
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 17 mm	309550 17