

Garant**Master Mute izmjenjiva rezna glava lijeva, za CN.. Izmjenjive rezne pločice****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Razred artikla	29E

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije br. 265060 – 265076.

Tehnički opis

Vijak za steznu vilicu	259021 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204.
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	50 mm
Serijska	Master Mute
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ukupna duljina L	33 mm
Stezne vilice	259038 21
veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	269005 22

List s podacima

Vijak za podložnu pločicu	269013 9
Ø drške D _s	40 mm
Broj rashladnih kanala	3
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/265101-40/12>