



Udarni odvijač, baterijski udarni odvijač



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074801 IDS18V200T
GTIN	4053423301106
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Industrijski udarni odvijač s konstantnim izlaznim momentom koji se može unaprijed odabrati.

- **9 razina specifičnog zateznog momenta s # +/-15 % postojanosti za svaki vijak.**
- **Indikatorsko svjetlo zatezanja.**
- **Dugotrajni prekidač Hall senzora: povećajte ciklus prebacivanja za 2-5 puta dulji životni vijek u usporedbi s konvencionalnim proizvodima.**
- **Diferenciranje okretnog momenta (moment isključivanja, maksimalni moment, moment otpuštanja).**
- **Sigurnost procesa: funkcija zaključavanja postavke okretnog momenta putem NFC Connectivity (s Pro360) za osiguranje pouzdanosti procesa.**
- **Connectivity enabled for Process Controll (OK/NOK recording, funkcija brojanja vijčanih spojeva).**
- **Jednostavna upotreba: LED status na kraju postupka, zvučni signal.**
- **Jednostavna upotreba: uska i industrijski optimizirana ručka (bez mekog dijela).**
- **Jedinstvena baterijska platforma za EXACT Clutch Tools tvrtke Bosch.**
- **Produljeni vijek trajanja i smanjena buka zahvaljujući automatskom isključivanju.**
- **Mogućnost pričvršćivanja kuka za vješanje.**
- **Ciljana skupina: Automotive, Heavy Machinery, Railway.**

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

Tehnički opis

Težina	1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN	11,6 m/s ²
Vrsta baterije	Litij-ionska
oznaka proizvođača	IDS 18V-200 T
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2500 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
tipična uporaba	Heavy Duty
Broj udaraca	0 - 3500 min ⁻¹
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
maskimalan okretni moment	300 Nm
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Vrsta proizvoda	Udarni vijak