



Električna kutna brusilica GWS, za pločice Ø 125 mm, s blokadom protiv ponovnog pokretanja



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077109 7-115E
GTIN	3165140823739
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Kutna brusilica od **720 W** i 115 mm s malim opsegom ručke nudi optimiziranu ergonomiju za rad bez zamora.

• **Predodabir broja okretaja omogućuje širok izbor primjena.**

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	1,9 kg
Prihvat snaga	720 W
Blokada pokretanja	da
maksimalna dubina razdvajanja	28 mm
Raspon broja okretaja	2800 - 11000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	6,5 m/s ²
Mrežna frekvencija	50 Hz

List s podacima

oznaka proizvođača	GWS 7-115E
maksimalni Ø diska	115 mm
Nazivni napon	230 V
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica