

uvex

Zaštitna kaciga uvex pronamic B-WR, Boja: YELLOW



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097706 YELLOW
GTIN	4031101960098
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Pronamic stoji za optimalnu zaštitu (**protection**) i dinamiku (**dynamic**). Lagana školjka kacige izrađena od HDPE (polietilena visoke gustoće) s **tri promjenjivo podesiva ventilacijska otvora** za maksimalnu ventilaciju. Optimizirana geometrija trake za glavu i velika potpora za vrat osiguravaju izuzetno udobno pristajanje. Sustav adaptera omogućava kombinaciju s vizirima, štitnicima za uši i svjetiljkama za kacige. **Otporna na hladnoću do -30 °C** i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).

- **Pojas sa 6 točaka**
- **Prihvat Euro-Slot od 30 mm**
- **Znojnik od umjetne kože**
- **Ravni oblik**
- **Sa zatvaračem na okretanje i velikim naslonom za vrat**

Upotreba:

Industrija, građevina, montaža

Standard:

DIN EN 397

Tehnički opis

Težina	406 g
--------	-------

List s podacima

Podešavanje širine	Zatvaranje okretanjem
Serijska	uvex pronamic
Boja	Žuto
Veličina	51 - 65 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	HDPE
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga