



Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302520 27
GTIN	4250122600831
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ art. 309840.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	33 mm
navoj M	M24
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Ukupna duljina	203 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27

List s podacima

Ø stezanja D ₁	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Vrsta proizvoda	Držač za glodala

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/302520-27>